

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

Données de commande

N° commande	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur de collet L ₄	16,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur de tête L ₁	44 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	28 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVJCR/L16
Déport L ₃	4,6 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500