

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Classe d'article	21T

## Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Code ISO porte-outils	A20Q SVJCR/L11
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	24 mm
Longueur de tête $L_1$	38 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport $L_3$	2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet $L_4$	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage $L_2$	19 mm
Angle d'attaque $\kappa$	142 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500