

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm


Données de commande

N° commande	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	21 mm
Longueur de tête L_1	16,5 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVQCR/L11
Déport L_3	11 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	15,5 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500