

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Longueur de tête L_1	38 mm
Code ISO porte-outils	A20Q SVJCR/L11
Largeur de collet L_4	11 mm
Taille plaquette	11 mm
Déport L_3	2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500