

**Colle bicomposante, ID fabricant: DP490****Données de commande**

N° commande	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

**Colle bicomposante élastique** pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante. Pour le collage de métaux, plastiques durs, bois et composites à base de fibres.

**Utilisation:**

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

**Description technique**

Résistance à la traction et au cisaillement	31 N/mm <sup>2</sup>
Référence fabricant	DP490
Viscosité dynamique	52 mPas
Couleur	noir
Base chimique	Résine époxy
Température de stockage	15 °C

Numéro ONU	UN3263
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	15 mois
Classe de marchandise dangereuse	8
Plage de températures	-55 °C
pour matériau	Métal
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
Résistance à la traction	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Forme	fixe
Température de traitement	20 °C
Propriété	résistant aux intempéries
Propriété	résistant à l'eau
Propriété	élastique
Contenance	50 g
Utilisable après	4 - 6 min
Maniabilité après	240 - 360 min
Ecart maximal	0,15 mm
résistant aux chocs et aux vibrations	oui
Résistance au chevauchement	31 N/mm <sup>2</sup>
Type de produit	Colle bicomposante

## Accessoires

Accessoires de collage bicomposante Exécution KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Embout mélangeur bicomposant Jeu de 36 pièces Exécution MIXER	083383 MIXER
Pistolets de dosage manuels Conception PISTOLE	083373 PISTOLE