

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A20R SVQCR/L11
Longueur de tête L_1	26,1 mm
Déport L_3	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500