

Garant**VC.T 110304, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	261366 HB7020
GTIN	4045197699466
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Brise-copeaux	SS

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage