

LOCTITE**Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 480**

Données de commande

N° commande	083352 480
GTIN	4100630166131
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute noire résistante pour collages de métaux ou **métal / caoutchouc**. Bonne résistance au cisaillement et aux charges d'impact, également en présence d'humidité.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Référence fabricant	LOCTITE 480
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Maniabilité après	60 - 120 s
Résistance à la traction et au cisaillement	22 - 30 N/mm ²
Viscosité dynamique	100 - 200 mPas

Température de stockage	2 - 8 °C
Densité	1,05 g/cm ³
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	17 mois
Plage de températures	-40 - 100 °C
Classe de marchandise dangereuse	9
Propriété	résistant à l'humidité
Propriété	solide
Propriété	résistant aux chocs
pour matériau	Métal
pour matériau	Plastique
pour matériau	Verre
pour matériau	Elastomère
Forme	liquide
Couleur	noir
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Contenance	20 ml
Ecart maximal	0,15 mm
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées