

Garant**Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 50 court, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	300450 18
GTIN	4045197284587
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec vis de réglage axial. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique **et méplat incliné** (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.

- **La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
Vis de serrage de rechange 309900	16
Ø ext. D	50 mm

Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage
D1 16 mm

309900 16