

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	43 mm
Code ISO porte-outils	A25R SVQCR/L16
Déport L ₃	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D _{min}	31,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8

269028 8

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500