

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm


Données de commande

N° commande	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Code ISO porte-outils	A32S SVQCR/L16
Déport L_3	22 mm
Longueur de tête L_1	33,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 8
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500