

Garant**Mandrin porte-fraise Whistle-Notch Type ADB, SA 40 court, Ø serrage D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	300430 25
GTIN	4045197284488
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Avec vis de réglage axial. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique **et méplat incliné** (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.

- **La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	100 mm
Ø serrage D ₁	25 mm
Vis de serrage de rechange 309900	25
Ø ext. D	65 mm

Support	SA 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40

Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 25 mm	309900 25