


Garant**Plaquette à profil complet 55° extérieur, droite, HB7125, Nombre de filets / pouce: 11**

Données de commande

N° commande	270803 11
GTIN	4045197463111
Classe d'article	21J

Description technique

Nombre de filets/pouce	11
Type d'outils	Carbure
Utilisation à l'intérieur/extérieur	extérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Type de filetage	BSW
Type de filetage	BSW-LH
Type de filetage	BSP
Type de filetage	G
Type de filetage	BSP-LH

Type de filetage	G-LH
Angle de flanc	55 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		