

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Code ISO porte-outils	A20R SVQCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Longueur de tête L_1	26,1 mm
Déport L_3	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500