

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11 mm****Données de commande**

N° commande	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	16,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	21 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SVUCR/L11
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500