

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**


## Données de commande

N° commande	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	49 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Code ISO porte-outils	A40T SVUCR/L16
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 8
Longueur de tête $L_1$	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Déport $L_3$	27 mm
Longueur totale $L$	300 mm
Hauteur de serrage $L_2$	39 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500