

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Classe d'article	21T

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A20R SVUCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Longueur de tête $L_1$	20,5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Déport $L_3$	13 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500