

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm


Données de commande

N° commande	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	269005 8
Déport L_3	22 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	A32S SVQCR/L16
Longueur de tête L_1	33,5 mm
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 8	269005 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500