



Mandrin à pinces ER Type AD, SA 30 court, pour taille de pinces de serrage ER: 25



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 300465 25 |
| GTIN | 4045197674357 |
| Classe d'article | 32A |

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip.

HOLEX –
Erou de serrage de précision HOLEX équilibré (G6,3 / 18000 min⁻¹Qualité d'équilibrage G6,3 / 18000 min⁻¹).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant DIN 6499 – type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé de serrage ER 309680 ou 613300, pinces de serrage ER 308901 – 309449, écrous de serrage ER 309615 (pour disques d'étanchéité), disques d'étanchéité 309625 – 309645 (pour 309615).

Méthode d'usinage: UGV

Plage de serrage: 1 - 16 mm

Longueur de col cote A: 55 mm

Ø ext. D: 42 mm

Erou de serrage rapide de rechange GARANT 309610: 25

Erou de rechange HOLEX 309580: 25

Description technique

| | |
|----------------|----|
| Pour pinces ER | 25 |
|----------------|----|

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A | 55 mm |
| Ecrou de rechange HOLEX 309580 | 25 |
| Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 |
| Plage de serrage | 1 - 16 mm |
| Ø ext. D | 42 mm |
| Ø serrage D ₁ | 1-16 mm |
| Support | SA 30 court |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 |
| Forme | AD |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Alésage Balluffchip | oui |
| Type de produit | Mandrins à pinces |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm | 308941 2 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm | 308941 2,5 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 14 mm | 309374 14 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm | 308960 10 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm | 309375 10 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 12 mm | 308946 12 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm | 308960 12 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm | 308941 5 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm | 308941 3 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 12 mm | 309373 12 |

| | |
|---|-----------|
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 12 mm | 309411 12 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm | 309374 7 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 10 mm | 309409 10 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm | 308960 2 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm | 309374 6 |
| Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm | 309240 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm | 309374 5 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 10 mm | 309447 10 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 15 mm | 308946 15 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 15 mm | 308959 15 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 7 mm | 308959 7 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm | 308941 7 |
| Jeu de 7 pinces de serrage ER, 4 – 16 mm Avec joint | 309022 |
| Ecrou de serrage à paliers ER Pour ER 25 | 309612 25 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 14 mm | 309409 14 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4 mm | 309447 4 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 11 mm | 308946 11 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 14 mm | 308959 14 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm | 309375 14 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 16 mm | 308959 16 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 4 mm | 308946 4 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 9 mm | 308959 9 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm | 309375 6 |

| | |
|--|-----------|
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3 mm | 309447 3 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm | 309411 9 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 6 mm | 308946 6 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 8 mm | 308959 8 |
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm | 309430 6 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 15 mm | 309374 15 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 15 mm | 309373 15 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm | 308941 16 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm | 309373 5 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm | 309373 6 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm | 308941 9 |
| Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm | 309413 6 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 16 mm | 308962 16 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm | 308962 14 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm | 308941 15 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 11 mm | 308959 11 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 13 mm | 308946 13 |
| Ecrou de serrage ER High Speed Pour ER 25 | 309610 25 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 11 mm | 309409 11 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm | 308941 4 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm | 308941 11 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm | 309373 2 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm | 308962 12 |

| | |
|--|------------|
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 7 mm | 309447 7 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 11 mm | 309411 11 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 10 mm | 309411 10 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm | 308941 13 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm | 309409 7 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm | 308941 6 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm | 309374 10 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3,5 mm | 309447 3,5 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm | 308946 9 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 4 mm | 308959 4 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 8 mm | 309411 8 |
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm | 309373 9 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm | 308962 7 |
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 2,8 mm | 309430 2,8 |
| Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm | 309413 11 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 13 mm | 308959 13 |
| Tirette 60° étanche Pour cône 30 | 308785 30 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm | 308962 9 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 12 mm | 308959 12 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 6 mm | 308959 6 |

| | |
|--|-----------|
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 14 mm | 308946 14 |
| Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25 | 309680 25 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm | 308960 6 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm | 309373 7 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm | 308962 3 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm | 309411 7 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 6 mm | 309447 6 |
| Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm | 309430 9 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm | 308960 4 |
| Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm | 309413 9 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 7 mm | 308946 7 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 16 mm | 309409 16 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm | 308960 14 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 13 mm | 309374 13 |
| Insert dynamométrique pour mini-écrou ER Pour mandrins à pinces ER 25 | 309745 25 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm | 308960 3 |
| Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 14 mm | 309413 14 |
| Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm | 308962 8 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm | 308941 12 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 13 mm | 309373 13 |
| Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm | 309413 8 |
| | 309245 |

Jeu de 15 pinces de serrage ER 2–16 mm avec joint et gicleurs

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm

309413 12

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm

309409 9

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 8 mm

308946 8

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 11 mm

308962 11

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm

309430 7

Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm

656050 200

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm

309373 10

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm

309430 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm

308962 10

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm

308962 6

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4,5 mm

309447 4,5

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm

308960 11

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm

308960 9

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 15 mm

308962 15

Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm

309375 4

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm

309413 7

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm

309373 4

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 9 mm

309374 9

308962 13

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 13 mm

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 10 mm 308946 10

Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 16 mm 308946 16

Jeu de 15 pinces de serrage ER 2-16 mm Avec joint 309244

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 11 mm 309373 11

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 8 mm 309409 8

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm 309374 4

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm 309430 8

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm 308962 5

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm 309413 4,5

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm 309413 10

Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER Pour ER 25 309617 25

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm 308962 4

Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 9 mm 309447 9

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm 309374 8

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm 309373 3

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm 308941 14

Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 3,5 mm 309430 3,5

Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 10 mm 308959 10

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm 308941 10

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 16 mm 309373 16

| | |
|--|------------|
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 5 mm | 308959 5 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm | 309411 4,5 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm | 308946 5 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm | 309409 6 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm | 309409 4,5 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 5 mm | 309447 5 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 11 mm | 309374 11 |
| Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm | 308946 3 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm | 309375 12 |
| Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm | 309375 8 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 16 mm | 309411 16 |
| Jeu de pinces de serrage ER HP avec joint (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 mm) 429 E | 309394 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm | 309411 6 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 14 mm | 309373 14 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm | 308960 8 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 16 mm | 309374 16 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 30 | 308765 30 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm | 308960 7 |
| Tirette 45° étanche Pour cône 30 | 308760 30 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm | 309374 3 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm | 308960 5 |

| | |
|--|-----------|
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm | 308960 16 |
| Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 8 mm | 309447 8 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 12 mm | 309409 12 |
| Ecrou de serrage ER Pour ER 25 | 309580 25 |
| Pinces de serrage ER Avec joint Ø serrage nom. d 3 mm | 308959 3 |
| Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm | 309373 8 |
| Tirette étanche, type A Pour cône 30 | 308610 30 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm | 308941 8 |
| Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 14 mm | 309411 14 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm | 308960 13 |
| Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm | 308960 15 |
| Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 12 mm | 309374 12 |