

## Elingue à chaînes 4 brins, Longueur utile: A3m



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 086447 A3     |
| GTIN             | 4032378142323 |
| Classe d'article | 08Y           |

### Description

#### Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l'association professionnelle allemande). Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire. Elingues à chaînes **raccourcissables**. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l'aide de crochets raccourcisseurs à chape.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

### Description technique

|   |                    |
|---|--------------------|
| Longueur utile                                      | 3 m                |
| Ø chaîne  | 10 mm              |
| Charge admissible WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$  | 6700 kg            |
| Charge admissible WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 4750 kg            |
| Type de produit                                     | Elingues à chaînes |

