

**Garant****Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite, HB7125, Pas: 1mm****Données de commande**

N° commande	270759 1
GTIN	4045197453167
Classe d'article	21J

**Description****Exécution:**

**Plaquettes à profil complet 60°** pour filetages intérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), tolérance 6H.

**Description technique**

Type d'outils	Carbure
Pas de filetage	1 mm
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Type d'utilisation	droite
Profil de plaquette	Profil complet
Nuance	HB7125
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Type de filetage	M
Type de filetage	MF

Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF-LH
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		