

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm**

Données de commande

N° commande	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	33,5 mm
Code ISO porte-outils	A32S SVUCR/L16
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Déport L ₃	22 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	40 mm
Sous-plaquette	269005 8
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L ₂	31 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Sous-plaquette Type 8	269005 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500