

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/16mm**

## Données de commande

N° commande	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Classe d'article	21T

## Description technique

Sous-plaquette	269005 8
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Taille plaquette	16 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Code ISO porte-outils	A40T SVUCR/L16
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	49 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	39 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Sous-plaquette Type 8	269005 8
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500