

LOCTITE**Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 648**

Données de commande

N° commande	083341 648
GTIN	5010266006659
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Produit de jointoyage universel, thermorésistance élevée. Idéal pour les roulements, arbres, etc.

Remarque(s):

D'abord prétraiter les surfaces avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS05: Corrosif
Référence fabricant	LOCTITE 648
Maniabilité après	10 min
Couple initial de décollement min.	29 Nm

Viscosité dynamique	450 - 550 mPas
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'huile
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	50 ml
pour applications	Ajustement serré ou avec jeu
pour applications	Jointoyage
Base chimique	Méthacrylate d'uréthane
Forme	liquide
Ecart maximal	0,15 mm
Couleur	Vert
pour matériau	Acier
Température de stockage	8 - 21 °C
Point d'éclair	93,3 °C
Plage de températures	-75 - 180 °C
Utilisable après	3 h
Démontage	uniquement par chauffage
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produit de jointoyage

Accessoires

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage
Pour taille de récipient 50 ml

083344 50