

Garant
VCGT 160402, Nuance: HB7310


Données de commande

N° commande	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Classe d'article	21G

Description

VCGT 160402 HB7310 Nuance: HB7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,1 - 4 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 350 - 600 m/min

Description technique

Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Brise-copeaux	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr

Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Ebauche
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCGT 160402
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage