

Garant**VC. T 160404, Nuance: CB7010**

Données de commande

N° commande	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160404 CB7010 Nuance: CB7010

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 240 m/min

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	70 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 240 m/min
Application secondaire	M
Brise-copeaux	SM
Nuance	CB7010
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage