

**Anneau femelle, Filetage Ø: M8****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 086477 M8     |
| GTIN             | 2050001758118 |
| Classe d'article | 08Y           |

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauteur totale F          | 45 mm   |
| Poids                     | 0,09 kg |
| Longueur de filet écrou E | 10 mm   |
| Ø extérieur bague B       | 45 mm   |
| Filetage Ø                | M8      |
| Ø intérieur bague A       | 25 mm   |
| Ø collerette appui C      | 25 mm   |

## Fiche technique

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Dim. D                       | 10 mm        |
| Charge admissible WLL SF 4:1 | 0,8 t        |
| Type de produit              | Vis a anneau |