

Garant
VC. T 110304, Nuance: HB7310


Données de commande

N° commande	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Classe d'article	21G

Description

Description technique

Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Application principale	N
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	VCGT 110304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage