

Garant**VC. T 160404, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Classe d'article	21G

Description

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Application principale	N
Brise-copeaux	AM
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	VCGT 160404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage