

Garant**VC. T 160408, Nuance: HB7310**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261459 HB7310 |
| GTIN | 4045197672001 |
| Classe d'article | 21G |

Description

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | AM |
| Prof. coupe a_p | 0,1 - 4 mm |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Application principale | N |
| Avance f | 0,05 - 0,5 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 350 - 600 m/min |
| Nuance | HB7310 |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette | VCGT 160408 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Tolérance | G |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |