

Garant
Porte-pinces -Mini ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Données de commande

N° commande	300685 16
GTIN	4045197291813
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et écrou ER.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309680 – 309740.

Pinces de serrage ER 308878 – 309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Description technique

Longueur queue L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Plage de serrage	0,5 - 10 mm
Pour pinces ER	16 mm
Queue Ø d	20 mm
Ø ext. D	22 mm
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308920 9
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309372 8
Jeu de pinces de serrage ER HPavec joint (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 20 mm) 469 E	309397
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308920 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308920 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309371 6
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 10 mm	308922 10
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 3,5 mm	309402 3,5
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308906 6
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 16	309650 16
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	308922 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309370 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309370 5
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	308922 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308901 6
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309403 7
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mmAvec joint	309164
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309012

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308920 1
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309370 10
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	308906 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309370 7
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 20 mm	309381 20
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309402 6
Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 12 mm	309381 12
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308906 5
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 10 mm	308921 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308901 3
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 2,8 mm	309445 2,8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308920 6
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309371 8
Jeu de pinces de serrage ER HP (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 20 mm) 470 E	309396
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309370 4
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309404 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308920 10
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	308922 7
Pinces de serrage ER avec joint Ø serrage nom. d 9 mm	308921 9
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309403 4,5
Pince de serrage ER pour taraud avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309402 4,5
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm	309160
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308901 1,5

Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 6 mm	308921 6
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4,5 mm	309445 4,5
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 10 mm	308906 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	308901 10
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309371 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308920 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308920 7
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 8 mm	308921 8
Pince de serrage ERAvec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3 mm	308922 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308920 2
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309403 6
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 3,5 mm	309403 3,5
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309403 8
Pince de serrage ERAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	308906 8
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3,5 mm	309445 3,5
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309371 5
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309371 9
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 7 mm	308921 7
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 5 mm	309445 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309370 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm	309370 9
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 4 mm	309445 4

Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	309404 8
Jeu de pinces de serrage ER HPavec joint (3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm) 425 E	309391
Pince de serrage ER pour taraudAvec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309402 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308901 1
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309372 6
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309370 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	308901 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	308901 9
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 25 mm	309381 25
Jeu de 6 pinces de serrage ER, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmAvec joint	309014
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3,5 mm	309404 3,5
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm	308922 8
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 10 mm	309371 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308901 2,5
Pince de serrage ER pour taraudavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309404 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308920 3
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309371 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm	309370 8
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 6 mm	309445 6
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309371 3
Jeu de pinces de serrage ER HPavec joint (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 mm) 429 E	309394

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309402 4
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 2,8 mm	309402 2,8
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 3 mm	308921 3
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 4 mm	308921 4
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 2 mm	309445 2
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 2,8 mm	309403 2,8
Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage Ø serrage nominal d 3 mm	309445 3
Pince de serrage ER HPavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4 mm	309372 4
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308906 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308901 2
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 7 mm	308906 7
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309402 7
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309403 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309370 1
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308906 4
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 5 mm	308922 5
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309403 4
Jeu de pinces de serrage ER HP(3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm) 426 E	309390
Pince de serrage ERavec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 9 mm	308922 9
Pinces de serrage ERAvec joint Ø serrage nom. d 5 mm	308921 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308901 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308901 5

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309402 9
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308901 7
Jeu de 10 pinces de serrage ER 1–10 mm avec joint et gicleurs	309165
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309404 6