

Garant**Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite, HB7010, Gorge R: 0,4mm**

Données de commande

N° commande	271025 0,4
GTIN	4045197142535
Classe d'article	21J

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997 – 272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

Description technique

Largeur de coupe w	0,8 mm
Gorge R	0,4 mm
t _{max}	0,6 mm
Type d'outils	Carbure
Affectation des plaquettes	droite
Nuance	HB7010
Rainures suivant la norme	DIN 7993
Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm

Sous-plaquette	272604 réf. S
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison S degré	272604 S
--	----------