

**Anneau mâle, Filetage Ø: M12****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 086472 M12    |
| GTIN             | 2050001741769 |
| Classe d'article | 08Y           |

**Description****Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

**Remarque(s):**

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids                     | 0,27 kg |
| Ø intérieur bague A       | 35 mm   |
| Ø extérieur bague B       | 63 mm   |
| Ø collerette appui C      | 35 mm   |
| Filetage Ø                | M12     |
| Hauteur totale F          | 62 mm   |
| Longueur de filet écrou E | 14 mm   |

## Fiche technique

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Longueur de filet            | 21 mm        |
| Dim. D                       | 14 mm        |
| Charge admissible WLL SF 4:1 | 1,6 t        |
| Type de produit              | Vis a anneau |