

**Garant**

**Plaquette à profil partiel pour DIN 471 ext. droite, HB7010, Largeur rainure m (H13): 0,9mm**

**Données de commande**

N° commande	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Classe d'article	21J

**Description****Adapté(s) pour:**

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997 – 272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.

**Description technique**

Largeur de coupe w	0,99 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip	0,8 mm
Largeur de rainure m (H13)	0,9 mm
t <sub>max</sub>	1,3 mm
Type d'outils	Carbure
Affectation des plaquettes	droite
Nuance	HB7010
Rainures suivant la norme	DIN 471

Epaisseur	3,6 mm
Format plaquette L	16 mm
Sous-plaquette	272604 réf. S
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	180 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	50 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	130 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Sous-plaquette pour porte-outils Angle d'inclinaison S degré

272604 S