



Mandrin à pinces ER de précision CENTRO P, SA 40 A = 100, Type CP pour ER: 16AD



Données de commande

N° commande	300688 16AD
GTIN	2050001734372
Classe d'article	33F

Description

Exécution:

- Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Avec alésage Balluffchip.
- Précision de concentricité et de répétabilité 3 µm avec 3×D, max. 50 mm.
- Forces de serrage très élevées grâce à une pince de serrage à 100 % dans le mandrin et à l'écrou de serrage revêtu.
- Amortissement des vibrations via la pince de serrage et la masse du mandrin.
- Alternative : sans joint avec écrou de serrage ER CP 309655 ou système étanché avec écrou de serrage ER CP pour disques d'étanchéité HP 309665 en association avec les disques d'étanchéité HP309666 – 309668 (pour arrosage interne ou comme collecteur d'impuretés!).

Avantage(s):

Positionnement breveté optimal de la pince de serrage dans le mandrin, guides doubles ; une fois serrés, le filetage trapézoïdal et l'écrou de serrage avec revêtement de glissement ne font plus qu'un pour constituer une unité stable assurant rigidité et précision maximales.

Utilisation:

Pour le serrage très précis d'outils à queue cylindrique.

Livraison:

Sans écrous de serrage ni disques d'étanchéité.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820– 308835, pinces de serrage ER de précision pour HP 309368 – 309378 et pour tarauds 309402 – 309418 (sauf Horex), écrous de serrage ER CP 309655; 309665, disques d'étanchéité HP 309666 – 309668. Clés à mandrin CP 309754; 309756.

Remarque(s):

- **Les mandrins CP ne sont destinés qu'aux \varnothing nominaux jusqu'à une tolérance de \varnothing de queue h10.**
- **Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.**

Méthode d'usinage: UGV

Forme: AD

Plage de serrage: 1 - 10 mm

\varnothing ext. D: 30 mm

Description technique

Plage de serrage	1 - 10 mm
Type CP pour ER	16AD
\varnothing ext. D	30 mm
Forme	AD
Série	Centro P
Support	SA 40 A = 100
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité pince de serrage ER avec mandrin à pinces CP	≤ 6 μ m
Précision de concentricité pince de serrage HP avec mandrin à pinces CP	≤ 3 μ m
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint \varnothing serrage nominal d 2,8 mm	309402 2,8
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309402 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309370 5
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309371 3
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309371 8
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 16MS	309756 16MS
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 3,5 mm	309402 3,5
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 7 mm	309404 7
Clé à mandrin CP Type 16MS	309754 16MS
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309371 6
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309371 9
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309370 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 10 mm	309370 10
Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309371 5
Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette Mazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 6 mm	309404 6
	309402 7

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 7 mm

Clé à mandrin CP Type 16

309754 16

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 3,5 mm

309404 3,5

Tirette 45° étanche Pour cône 40

308765 40

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 4 mm

309371 4

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40

308806 40

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm

309370 6

Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 8 mm

309404 8

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 8 mm

309370 8

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 9 mm

309370 9

Clé à mandrin CP Type 16C

309754 16C

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40

308740 40

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm

309370 7

Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard Type CP pour ER 40

309655 40

Tirette étanche Pour cône 40

308660 40

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40

308630 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308790 40

Tirette étanche, type B Pour cône 40

308620 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40

308810 40

Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm

309370 4

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40

Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 10 mm

309371 10

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 6 mm

309402 6

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40	308812 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 9 mm	309402 9
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 8 mm	309402 8
Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs Ø serrage nominal d 4,5 mm	309404 4,5
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308720 40
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309370 1
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 16C	309756 16C
Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint Ø serrage nominal d 4,5 mm	309402 4,5
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Pince de serrage ER HP avec joint Ø serrage nominal d 7 mm	309371 7
Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309370 2