

Garant
Porte-pinces -Mini ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 11

Données de commande

N° commande	300685 11
GTIN	4045197291806
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et écrou ER.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Clés de serrage 309680 – 309740.

Pinces de serrage ER 308878 – 309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Description technique

L ₂	19 mm
Plage de serrage	0,5 - 7 mm
Queue Ø d	16 mm
Longueur queue L ₁	150 mm
Pour pinces ER	11 mm
Ø ext. D	16 mm
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1,5 mm	308881 1,5
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	309369 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 3 mm	309368 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308881 1
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	308882 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308881 3
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 7 mm	309368 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308881 4
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 3 mm	309369 3
Jeu de 13 pinces de serrage ER 1–7 mm	309010
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308918 2
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 5 mm	309368 5
Pince de serrage ERavec joint Ø serrage nominal d 4 mm	308882 4
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	308918 4
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 5 mm	309369 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 6 mm	309368 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3,5 mm	308881 3,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308918 5
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 2 mm	309368 2
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2 mm	308881 2
Pince de serrage ER HPavec joint Ø serrage nominal d 6 mm	309369 6

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308918 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 1 mm	308918 1
Jeu de 7 pinces de serrage ER 1–7 mm	309155
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	308918 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5,5 mm	308881 5,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308918 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 3 mm	308882 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4,5 mm	308881 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	308881 7
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 4 mm	309368 4
Pince de serrage ER HP Ø serrage nominal d 1 mm	309368 1
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6,5 mm	308881 6,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	308881 6
Pince de serrage ER avec joint Ø serrage nominal d 5 mm	308882 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	308881 5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 2,5 mm	308881 2,5
Mini-écrou de serrage ER Pour ER 11	309650 11
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 6 mm	309399 6
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 4,5 mm	309399 4,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 2,5 mm	309399 2,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 3,5 mm	309399 3,5
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 2,8 mm	309399 2,8
Pince de serrage ER pour taraud Ø serrage nom. d 4 mm	309399 4