

Garant
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 40 court, Ø mandrin d1: 22mm

Données de commande

N° commande	300835 22
GTIN	4045197285102
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	22
Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	19 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	31 mm
Ø mandrin d ₁	22 mm

Longueur de col cote A	55 mm
Bague d'entraînement de rechange 309870	22
Ø ext. D	40 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Ø serrage D ₁	22 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 22 mm	309870 22
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm	309870 40
	308625 40

TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 22 mm	309860 22
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M