

**Anneau mâle, Filetage Ø: M16****Données de commande**

N° commande	086472 M16
GTIN	2050001741776
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Ø extérieur bague B	63 mm
Longueur de filet écrou E	14 mm
Ø collerette appui C	35 mm
Ø intérieur bague A	35 mm
Poids	0,31 kg
Hauteur totale F	62 mm
Filetage Ø	M16

Fiche technique

Longueur de filet	27 mm
Dim. D	14 mm
Charge admissible WLL SF 4:1	4 t
Type de produit	Vis a anneau