

**Mandrin de serrage, SA 40, Ø D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300775 32
GTIN	4045197546982
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes 308600 – 308806.

Pinces de serrage 309566 – 309570.

Description technique

Ø ext. pinces de serrage D	66 mm
Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Longueur de col cote A	105 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Force de serrage jusqu'à	900 Nm
Support	SA 40

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309570 6
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309570 10
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309570 16
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm	309570 25
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm	309570 20

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 18 mm	309570 18
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309570 8
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309570 12
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40