

**Mandrin de serrage, SA 50, Ø D1: 20mm****Données de commande**

N° commande	300778 20
GTIN	4045197550873
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage.

**Accessoire(s):**

Tirettes 308600 – 308806.

Pinces de serrage 309566 – 309570.

**Description technique**

Longueur de col cote A	90 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	20 mm
Ø ext. pinces de serrage D	52 mm
Clé à ergot adaptée 628400	52 / 55
Force de serrage jusqu'à	500 Nm
Support	SA 50

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

## Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309566 12
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm	309570 20
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 18 mm	309570 18
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309566 16
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309570 16
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309570 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309566 6
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309566 10

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309570 8
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309566 8
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm	309570 25
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309570 6
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309570 12
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50