


**Garant**
**Jeu de plaquettes à fileter, taille 16, HB7010, Type: IR**

**Données de commande**

N° commande	271900 IR
GTIN	4045197370976
Classe d'article	21J

**Description**
**Contenu:**

Profil complet, pas métrique 60°: Code art. 270756 réf. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Profil partiel, pas métrique 60°: Code art. 270792 réf. 0,5-1,5; 1,75-3

Profil complet, BSW 55°: Code art. 270824 réf. 14; 11

Type de filetage: M

Type de filetage: M-LH

Type de filetage: MF

Type de filetage: G

Type de filetage: BSW

Type de filetage: MF-LH

Sens de l'usinage: droite

**Description technique**

Sens de l'usinage	droite
Type d'outils	Carbure
Type de filetage	M
Type de filetage	M-LH
Type de filetage	MF
Type de filetage	G
Type de filetage	BSW

Type de filetage	MF-LH
Type de filetage	G-LH
Type de filetage	BSW-LH
Nuance	HB7010
Type de produit	Plaquettes pour filetage

## Accessoires

Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 1 mm	270756 1
Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite Nombre de filets / pouce 14	270824 14
Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 1,5 mm	270756 1,5
Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite Nombre de filets / pouce 11	270824 11
Plaquette à profil partiel 60° intérieur, droite Pas 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 2 mm	270756 2
Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 3 mm	270756 3
Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 1,75 mm	270756 1,75
Plaquette à profil complet 60° intérieur, droite Pas 2,5 mm	270756 2,5
Plaquette à profil partiel 60° intérieur, droite Pas 1,75-3 mm	270792 1,75-3