

Garant**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 44/9,3mm**

Données de commande

N° commande	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Classe d'article	21W

Description

Exécution:**Avec angle d'inclinaison fixe.****Remarque(s):**

Longueur de col réglable 8 mm – 44 mm.

Description technique

Taille plaquette	9,3 mm
Vis pour plaquette	279810 7
Ø pré-perçage min. D_{min}	8 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	non
Ø queue D_s	16 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX5	674248 TX5
Vis de serrage Type 7	279810 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200