

Garant
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 50 A = 55, Ø mandrin d1: 40mm

Données de commande

N° commande	300930 40
GTIN	4045197285386
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

GARANT – Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

- Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
- Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d'entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.

Description technique

Bague d'entraînement de rechange 309870	40
Clé spéciale adaptée 309840	40
Ø mandrin d ₁	40 mm
Longueur de col cote A	55 mm

Longueur mandrin de fraisage L ₃ avec bague d'entraînement	27 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	41 mm
Ø ext. D	70 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø serrage D ₁	40 mm
Support	SA 50 A = 55
Norme	DIN 6358
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin porte-fraise

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm	309840 40
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Bague d'entraînement Pour Ø mandrin 40 mm	309870 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 50 mm	309860 50

Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm	309860 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm	309840 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
TiretteType A Pour cône 50	308600 50