

Garant

Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 2,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 32/16mm

**Données de commande**

N° commande	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec angle d'inclinaison fixe. Avec arrosage interne.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros M20×2,5; M22×2,5 et M24×3.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	17 mm
Vis pour plaquette	279810 5
Déport L_3	10,3 mm
Taille plaquette	16 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D_s	20 mm
Angle d'inclinaison	2,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 7	279810 7
Vis de serrage Type 5	279810 5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200