

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette L: 32/22mm****Données de commande**

N° commande	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Classe d'article	21W

**Description**

**Livraison:**  
**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette 1,5°	272606 1,5
Vis de serrage pour plaquette de filetage	279810 3
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Taille de queue	32 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 2
Longueur totale L	175 mm
Taille plaquette	22 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-outils à vis

**Accessoires**

Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageER Angle d'inclinaison 1,5 degré	272606 1,5
Vis de serrage Type 3	279810 3
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vis pour sous-plaquette Type 2	279824 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500