

Garant**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	272111 25/11
GTIN	4045197430601
Classe d'article	21W

Description

Exécution:
Avec angle d'inclinaison fixe.
Avec arrosage interne.

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Vis pour plaquette	279810 4
Déport L_3	7,3 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D_5	20 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Vis de serrage Type 4	279810 4
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500