

**Garant**

**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 40/16mm**

**Données de commande**

N° commande	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Classe d'article	21W

**Description**

**Exécution:**  
**Avec angle d'inclinaison fixe.**  
**Avec arrosage interne.**

**Description technique**

Taille plaquette	16 mm
Vis pour plaquette	279810 5
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Déport $L_3$	11,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue $D_5$	20 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX10	674248 TX10
Vis de serrage Type 5	279810 5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200