

**Garant**

**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 1,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 60/11mm**

**Données de commande**

N° commande	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Classe d'article	21W

**Description**

**Exécution:**  
**Avec angle d'inclinaison fixe.**  
**Avec arrosage interne.**

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Vis pour plaquette	279810 4
Déport L <sub>3</sub>	7,3 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Longueur totale L	100 mm
Arrosage interne	oui
Ø queue D <sub>5</sub>	10 mm
Angle d'inclinaison	1,5 degré
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis de serrage Type 4	279810 4
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500