

Garant**Porte-outils à levier, Gauche, Carré / plaquette L: 16/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 272002 16/16 |
| GTIN | 4045197430519 |
| Classe d'article | 21W |

Description

Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.

Description technique

| | |
|---|--------------------|
| Vis de serrage pour plaquette de filetage | 279810 2 |
| Vis de serrage pour sous-plaquette | 279824 1 |
| Sous-plaquette 1,5° | 272610 1,5 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 16 mm |
| Taille de queue | 16 mm |
| Longueur de tête L ₁ | 20 mm |
| Longueur totale L | 97 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésageEL/IR Angle d'inclinaison 1,5 degré | 272610 1,5 |
| Vis de serrage | 272500 |
| Vis de serrage Type 2 | 279810 2 |
| Vis pour sous-plaquette Type 1 | 279824 1 |
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10 | 674248 TX10 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |