

**Garant**

**Barre d'alésage avec angle d'inclinaison fixe 0,5°, droite, Longueur de col / dim. plaquette L: 32/11mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 272091 32/11  |
| GTIN             | 4045197645470 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description**

**Exécution:**  
**Avec angle d'inclinaison fixe.**

**Description technique**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Vis pour plaquette                  | 279810 4        |
| Déport L <sub>3</sub>               | 8,9 mm          |
| Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub> | 16 mm           |
| Taille plaquette                    | 11 mm           |
| Longueur totale L                   | 100 mm          |
| Arrosage interne                    | non             |
| Ø queue D <sub>5</sub>              | 16 mm           |
| Angle d'inclinaison                 | 0,5 degré       |
| Type d'utilisation                  | droite          |
| Type de produit                     | Barre d'alésage |

**Accessoires**

|  |            |
|--|------------|
| Vis de serrage Type 4  | 279810 4   |
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm       | 659957 500 |